

Shine Rev - краткий обзор

Функциональность	Характеристики	4	3	2
Каналы / полосы		4/8	3/6	2/4
Стратегии обработки сигнала		WDRC и линейная	WDRC и линейная	WDRC и линейная
Адаптивная направленность		•		
Фиксированная направленность		•	•	
Отличительные функции				
AutoMic	Работает во всенаправленном режиме и при необходимости переключается на направленный микрофон в рамках ручной программы	•	•	
Функции				
Ручные программы	Индивидуальные программы, которые можно изменять вручную	До 4	До 3	До 2
Автоматическое управление адаптацией	Обеспечивает плавный интеллектуальный переход от комфортного уровня усиления при первом надевании к усилению, которое необходимо для оптимальной разборчивости речи в течение длительного времени	•	•	•
Шумоподавление	Выявляет и подавляет ненужные шумы, обеспечивая более комфортное восприятие звуков	3 режима настройки	1 режим настройки	1 режим настройки
Выделение речи	При необходимости улучшает звучание речи за счёт повышения четкости	3 режима настройки	1 режим настройки	1 режим настройки
Система подавления обратной связи	Выявляет и подавляет пики обратной связи	•	•	•
Естественный баланс звучания	При одновременном поступлении усиленного и неусиленного звуковых сигналов звучание остается естественным	•	•	•
AntiShock	Мгновенно подавляет внезапные, импульсные звуки	3 режима настройки	1 режим настройки	1 режим настройки
Подавление шума ветра	Обнаруживает и минимизирует шум ветра для большего удобства пользователя	3 режима настройки	1 режим настройки	1 режим настройки
MyMusic	Специальная настройка для более комфортного восприятия музыки, настраивается специалистом-сурдологом	•	•	•
Индукционная катушка (кроме Shine Rev M BTE)	Сигнал телефона поступает напрямую в слуховой аппарат	•	•	

Во всех слуховых аппаратах Shine Rev:

- Data logging
- Индикатор низкого уровня заряда батареи
- Технология IntelliVent для индивидуального заушного крепления
- Водоотталкивающее покрытие
- IP57



Аппараты показаны в натуральную величину